

WSM

arceau d'appui pour vélos

hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 710 mm, 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (soudé) galvanisé à chaud



Numéro d'article: 520187



WSM Support cycles

convient également pour vélos tous terrains

arceau d'appui pour vélos






- hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 710 mm
- 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 350 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en acier (soudé) galvanisé à chaud
- peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- montants conçu pour un montage en série
- à cheviller
- Produit livré livré monté

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	fonction montant	conçu pour un montage en série
type de supports cycles	arceau d'appui pour vélos	installation	tablette
hauteur	415 mm	type de fixation	à cheviller
longueur	2100 mm	angle de réglage	90 °

profondeur	710 mm	Surface publicitaire	non
largeur de pneu	55 mm	matériau	acier
Ø de tube	18 mm	matériau de finition	soudé
nombre d'emplacements de réglage	2 x 6	surface de montant	galvanisé à chaud
utilisation	double face	exécution couleur	galvanisé à chaud
écartement des roues	350 mm	livraison	livré monté
exécution montant	peu encombrant grâce au décalage haut/bas	Poids	29,1 kg

Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306339		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
531400		panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied