

Kunststoffschlauch

PAN-16X2-GE

Teilenummer: 553935

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	16 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	94 mm
Innen-Durchmesser	12 mm
Min. Biegeradius	67 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 14 bar
Zulassung	TÜV
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,092 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm
Farbe	gelb
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A