



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 5836 Verrijdbare etagebak



Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Houten werkblad 605 x 590 mm met rand. 1 Etage en 1 afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	100
Werkhoogte (mm)	1100, 1195
laadvlak lengte (mm)	600
laadvlak breedte (mm)	500
Totale breedte (mm)	605
Totale diepte (mm)	610
Totale hoogte (mm)	1195
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	46
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976658360