

Productinformatie

00 21 36

Gereedschapskoffer "Robust34" Elektro



- Gevuld met 26 merkgereedschappen. Gedeeltelijk VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60900
- Max. belasting: 25 kg
- 34 liter capaciteit
- Voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden: stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
- Uitgerust met 26 merken gereedschappen; deels VDE-gekeurd volgens DIN EN/IEC 60900
- Documentenvak; gereedschapsbord van vuilwerende PP-kanaalplaat, met 42 opzetbare gereedschapstassen en 67 gereedschapshoezen
- Onderbak met aluminium scheidingsplaatjes
- Buitenafmetingen (B x H x D): 510 x 419 x 215 mm Binnenafmetingen (B x H x D): 480 x 356 x 199 mm
- Voor vliegtuigen geschikte koffer uit slagvast polypropyleen
- Stof- en waterdicht
- Automatische drukaanpassingsventiel
- Temperatuurstabiel van - 30°C tot + 80°C
- Mogelijkheid voor hangslot
- Documentenvak; gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotende dubbelwandige PP-platen met gereedschapshouders, te vullen met gereedschap
- Afsluitbare bodemschaal individueel te verdelen door aluminium scheidingsysteem
- Ergonomische tweecomponenten-greep
- In totaal 93 insteekmogelijkheden

Algemeen

Artikel-nr.	00 21 36
EAN	4003773082583
gewicht	8.810 g
Afmetingen	419 x 215 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afmeting breedte buiten (binnen)	510 mm (480 mm)
Afmeting hoogte buiten (binnen)	215 mm (199 mm)
Afmeting diepte buiten (binnen)	419 mm (356 mm)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





Met documentenvak