

## Information produit

**41 44 200**

### Pince-étai



- Maintiennent en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats
- Très résistant
- Avec vis de réglage et levier de déblocage
- Prise à une seule main
- Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
- Pince-étai à becs effilés et longs
- Convient bien aux zones difficiles d'accès
- Zone de préhension non dentée pour le débranchement de tuyaux souples
- Corps de pince: acier laminé, à haute résistance
- Mâchoires de préhension: Acier électrique au chrome-vanadium, forgé

#### Informations générales

Réf.	41 44 200
EAN	4003773080343
Pince	zinguée
Poids	400 g
Dimensions	200 x 100 x 19 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Capacité de serrage rond	20 mm
Capacité de serrage carré	20 mm
Capacité de serrage hexagonal	30 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

