

Informazione prodotto

71 21 200

KNIPEX CoBolt®

Tronchese a doppia leva

- Con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico
- Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Testa piegata a 20° con taglio laterale e ganascia su un lato per il taglio quasi raso, con spazio libero per la presa
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	71 21 200
EAN	4003773066866
Esecuzione	bonderizzata nera
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	320 g
Dimensioni	200 x 62 x 24 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 6 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 5,2 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 3,6 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

