

Termékinformációk

73 05 160

KNIPEX X-Cut®

Kompakt oldalcsípőfogó

Nagy áttételű

DIN ISO 5749



- A legfinomabb huzalokat éppúgy elvágja, mint a többeres kábeleket és a kemény zongorahuzalt
- Erős, könnyű és univerzális
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Áttűzött csukló: maximális stabilitás csekély súly mellett
- Duplán csapágyazott csuklós tengely kemény, tartós igénybevételhez
- Nagy nyílásszélesség vastagabb kábelekhöz
- Precíz vágás finom CU-huzaloknál is
- Kompakt, súlytakarékos kivitel
- Univerzálisan használható szereléshez, karbantartáshoz és gyártáshoz
- 40%-os erőmegtakarítás az azonos hosszúságú szabvány oldalcsípőfogókhöz képest
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	73 05 160
EAN	4003773075134
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	175 g
Méret	160 x 60 x 21 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,8 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,7 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 12,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

