

## Información sobre productos

# 74 02 140

## Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749

- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



### Información general

Núm. de artículo	74 02 140
EAN	4003773042419
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	157 g
Dimensiones	140 x 48 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,1 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 1,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

