

Termékinformációk

87 03 180

KNIPEX Cobra®

Hightech vízpumpa-fogó

DIN ISO 8976



- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- Szorítóvédelem megátalja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	87 03 180
EAN	4003773005667
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	175 g
Méret	180 x 43 x 13 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

Műszaki jellemzők

beállító helyzet	18
Kapacitát für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/2
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	36 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 42 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



