

Información sobre productos

97 52 65 DG

Crimpadora de 4 mandriles para terminales girados



- Capacidad de crimpado ajustable en pasos de 0,01 mm
- Con indicación digital de las medidas de crimpado ajustadas y posibilidad de recalibrar a través de la función RESET con supervisión electrónica del desgaste.
- Ajuste en mm, pulgadas o posiciones del selector comparables conforme a MIL
- Con tabla para determinar los valores de ajuste
- Alicata en maletín de plástico con alojamiento de espuma y ayuda de posicionado para alojar los contactos
- Para crimpar terminales girados
- Crimpado de 4 mandriles para uniones de crimpado de máxima calidad
- Indicador para la comprobación básica
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Alta transmisión de fuerza debido a la acción de palanca muy efectiva para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada su forma manejable
- Acero eléctrico de calidad especial al cromo vanadio, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	633 g
Dimensiones	250 x 86 x 19 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Terminales girados (p. ej. Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacidad milímetros cuadrados	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Núm. de posiciones de crimpaje	1
Diámetro máx. de contacto	7,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Indicación digital multifuncional, ajuste en mm, pulgadas o posiciones del selector comparables conforme a MIL