

Productinformatie

99 01 220

Moniertang

(rabitz- en vlechtertang)

DIN ISO 9242

- Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop
- Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	99 01 220
EAN	4003773021469
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	335 g
Afmetingen	220 x 48 x 15 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,4 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,6 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



