

ZARGES

caisse sur roulettes en aluminium

K 424 XC

hauteur x longueur x largeur 385 x 600 x 400 mm, capacité 60 l, parois avec nervures sur le pourtour, soubassement 2 roulettes

Numéro d'article: 146448



ZARGES Caisse de transport en aluminium K 424 XC

Offre complète



caisse sur roulettes en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 385 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 310 x 550 x 350 mm
- capacité 60 l
- Norme européenne
- parois avec nervures sur le pourtour
- couvercle à charnière avec sangles
- verrouillable avec Serrure encastrée
- coin de gerbage
- soubassement 2 roulettes
- poignée extensible, poignées rabattables
- bac avec pochette de couvercle et intérieure et roulettes additionnelles
- livré insert en mousse de polyéthylène inclus




Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	gerbable	oui
norme européenne	oui	gerbable avec	coin de gerbage
capacité	60 l	décoration murale	nervures sur le pourtour
matériau	aluminium	équipement bac	pochette de couvercle/intérieure, roulettes additionnelles
hauteur	385 mm	dispositif de support	poignée extensible, poignées rabattables
hauteur intérieure	310 mm	emboîtable	non
longueur	600 mm	possibilité de passage au-dessous	non
longueur intérieure	550 mm	soubassement	2 roulettes
largeur	400 mm	système de fermeture	Serrure encastrée
largeur intérieure	350 mm	nombre de fermetures	2 pièce
couvercle	oui	volume de livraison	insert en mousse de polyéthylène inclus
type de couvercle	couvercle à charnière	Poids	8,7 kg
équipement couvercle	sangles		

Accessoires

146450		Jeu de roulettes, pour caisse de transport, bandage caoutchouc plein, force 50 kg, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique
146451		jeu de roulettes offroad, pour caisse de transport, bandage air, Ø de roue 220 mm

Cela s'adapte aussi ...

521986		cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière autocollante
982094		marqueur, pointe biseautée avec 4 - 12 mm épaisseur de trait, en triés selon les couleurs
997783		symbole nuage, nuage, hauteur x largeur 140 x 230 mm, en papier, coloris blanc/rouge