

## RAU

### werkbank

#### Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 880 x 2000 x 700 mm, tafelblad van beuken, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 voeten met neerlaatbare wielen, uitrusting: 6 laden, 1 kast, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



# RAU.



Artikelnummer: 148718



## RAU Werkbank Serie 8000

### werkbank




- hoogte x breedte x diepte 880 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van beuken
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 voeten met neerlaatbare wielen
- uitrusting: 6 laden, 1 kast, 1 duwbeugel
- links 1 kast
- midden 3 laden
- rechts 3 laden
- kast met legbord
- laden hoogte 2x90 mm / 2x180 mm / 2x270 mm
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst



- met beletteringsstrook
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met rubber-banden op polypropyleen-velg
- wiel Ø 100 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	op wielen
uitvoering frame	4 voeten met neerlaatbare wielen	greep	greeplijst
vorm onderstel	4-voetonderstel	beletteringsveld	beletteringsstrook
hoogte	880 mm	materiaal plaat	beuken
breedte	2000 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	700 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	40 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	450 kg	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
elektrisch geleidend	nee	deuren aantal	1 stuks
werkbank uitrusting	6 laden, 1 kast, 1 duwbeugel	verrijdbaar	ja
onderbouwelementen links	1 kast	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
onderbouwelementen midden	3 laden	banden	rubber
onderbouwelementen rechts	3 laden	materiaal velg	polypropyleen
laden aantal	6 stuks	wiel-Ø	100 mm
laden aantal x hoogte	2x90 mm / 2x180 mm / 2x270 mm	levering	voorgemonteerd
fronthoogte 90 mm	2 stuks	garantie	10 jaar
fronthoogte 180 mm	2 stuks	gewicht	190 kg
fronthoogte 270 mm	2 stuks		

## Gerelateerde Producten

148769		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 60 - 90 mm
148771		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 180 - 360 mm
148772		lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 60 - 90 mm, hoogte 40 mm

148773		lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte 90 mm
148774		antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm