

RAU

werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 880 x 1000 x 700 mm, tafelblad van beuken, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 voeten met neerlaatbare wielen, uitrusting: 1 lade, 2 kasten, 1 bankschroef, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.

5 YEARS WARRANTY



Artikelnummer: 148719



RAU Werkbank Serie 8000

werkbank




- hoogte x breedte x diepte 880 x 1000 x 700 mm
- tafelblad van beuken
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 voeten met neerlaatbare wielen
- uitrusting: 1 lade, 2 kasten, 1 bankschroef
- links 1 kast
- rechts 1 lade, 1 kast
- laden hoogte 1x180 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- met beletteringsstrook

- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bankschroef, bekbreedte 120 mm
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met rubber-banden op polypropyleen-velg
- wiel Ø 100 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekrail lade	op wielen
type tafel	werkbank	greep	greeplijst
vorm onderstel	4 voeten met neerlaatbare wielen	beletteringsveld	beletteringsstrook
hoogte	880 mm	materiaal plaat	beuken
breedte	1000 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	700 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	40 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	450 kg	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
elektrisch geleidend	nee	deuren aantal	2 stuks
werkbank uitrusting	1 lade, 2 kasten, 1 bankschroef	verrijdbaar	ja
onderbouwelementen links	1 kast	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
onderbouwelementen rechts	1 lade, 1 kast	banden	rubber
laden aantal	1 stuks	materiaal velg	polypropyleen
laden aantal x hoogte	1x180 mm	diameter wiel	100 mm
fronthoogte 180 mm	1 stuks	levering	voorgemonteerd
draagvermogen lade	100 kg	garantie	5 jaar
uittrekbare lade	90 %	gewicht	120 kg

Gerelateerde Producten

148771		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 180 - 360 mm
148773		lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte 90 mm
148774		antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm

