

## Schake afzethek Basic

hoogte x lengte 1000 x 2000 mm,  
van kunststof in geel/zwart, met  
lampadapter, voorgemonteerd

Artikelnummer: 150170



## Schake Afzethek Basic met lampadapter



afzethek

- geschikt voor buiten
- hoogte x lengte 1000 x 2000 mm
- van kunststof in geel/zwart
- met lampadapter, voorgemonteerd
- getest conform TL Absperntechnik 97

### Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	materiaal	kunststof
afzetsysteem	hek	kleur	geel/zwart
type hek	afzethek	bouwhek uitrusting	lampadapter, voorgemonteerd
plaats van toepassing	buiten	lampadapter	ja
hoogte	1000 mm	certificering	getest conform TL Absperntechnik 97
lengte	2000 mm	gewicht	16 kg

## Gerelateerde Producten

150129		voetplaat voor afzethek, hoogte x breedte x diepte 120 x 800 x 400 mm, met zijdelingse grepen, van kunststof in zwart
150132		magazijn- en transporttraverse voor afzethek, lengte 2000 mm, plaats voor 20 hekken, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit