

fetra kratwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
opbouwconstructies: 4 wanden
(massief), 1 lengtewand in-
/uitklapbaar, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 154933



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Kratwagen

Draagvermogen 600 kg

kratwagen



- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (massief), 1 lengtewand in-
/uitklapbaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	plafond	nee
type wagen	kratwagen	materiaal platform	hout

materiaal	staal	banden	TPE
materiaal verwerking	gelast	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	600 kg	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	1200 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1069 mm	wielstand	rechthoekig
nuttige hoogte	700 mm	oppervlak	m. poedercoating
euronorm	nee	kleur	briljantblauw // RAL5007
constructies	4 wanden (massief)	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies functie	1 lengte wand in- /uitklapbaar	garantie	10 jaar
schuifbeugel	2 stuks	gewicht	80 kg

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar