

## VARIOfit etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 5 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, etage(s) van hout in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 203207



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Etagewagen

### Draagvermogen 250 kg

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 5 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte 1530 x 910 x 500 mm
- etage(s) van hout in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 160 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie


## Technische details

|                      |                |                      |                          |
|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| transporttoestel     | transportwagen | euronorm             | nee                      |
| type wagen           | etagewagen     | etage-inrichting     | recht                    |
| lengte laadvlak      | 1000 mm        | wielen aantal/soort  | 2 zwenk- en 2 bokwielen  |
| breedte laadvlak     | 600 mm         | banden               | TPE                      |
| hoogte               | 1530 mm        | wiel-ø               | 160 mm                   |
| etages aantal        | 5 stuks        | wiellager            | kogellager               |
| draagvermogen        | 250 kg         | wieluitrusting       | zwenkwielen met EasySTOP |
| materiaal etage(s)   | hout           | elektrisch geleidend | nee                      |
| kleur etage          | beuken         | in-/uitklapbaar      | nee                      |
| constructies         | geen           | wielstand            | rechthoekig              |
| materiaal            | staal          | oppervlak            | m. poedercoating         |
| materiaal verwerking | gelast         | kleur                | gentiaanblauw // RAL5010 |
| lengte               | 910 mm         | garantie             | 12 jaar                  |
| breedte              | 500 mm         | gewicht              | 70 kg                    |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203078 |    | beschermlijst voor platformwagens, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 203079 |   | 4 stootrollen, voor transportwagens, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 203082 |  | wielen met luchtbanden, voor transportwagens, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar             |
| 203087 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                      |
| 203088 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                      |
| 203089 |  | wielen met massief rubberen banden, voor platformwagens, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203211 |  | legbord voor etagewagen, lengte x breedte 1000 x 600 mm, van hout in decor beuken   |
| 203214 |  | krat voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 60 x 1000 x 600 mm, van hout  |
| 203216 |  | wielen met luchtbanden, banden lucht, draagvermogen 225 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                                   |
| 203724 |  | wielen met luchtbanden, voor etagewagen, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
|--------|---|--|

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 215911 |   | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |   | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9   |
| 221309 |   | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat  |
| 505112 |   | halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l   |
| 505133 |   | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm   |
| 510925 |   | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs  |