

## C+P

### armoire multicases

#### Intro

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 620 x 500 mm, avec 10 compartiments, répartition 2x5, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 217816



### C+P armoire multicases Intro







armoire multicases

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 620 x 500 mm
- avec 10 compartiments, répartition 2x5
- compartiment hauteur x largeur x profondeur 345 x 260 x 460 mm
- angle d'ouverture de la porte 170 °
- porte à battants
- paroi arrière avec perforations d'aération
- verrouillable avec serrure à cylindre
- orifices de ventilation dans la paroi arrière pour une bonne ventilation de l'intérieur de l'armoire
- soubassement socle
- structure en acier
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane

## Détails techniques

|                      |                       |                                  |                          |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| type de meuble       | armoire               | couleur de la face avant         | bleu gentiane // RAL5010 |
| type d'armoire       | armoire multicases    | surface de corps                 | thermolaqué              |
| hauteur              | 1950 mm               | surface de face avant            | thermolaqué              |
| largeur              | 620 mm                | hauteur de compartiment (ga.)    | 345 mm                   |
| profondeur           | 500 mm                | largeur de compartiment (ga.)    | 260 mm                   |
| équipement armoire   | compartiments         | profondeur de compartiment (ga.) | 460 mm                   |
| compartiments        | 10 pièce              | couleur de la tablette           | gris clair               |
| Compartmentage       | 2x5                   | type de porte                    | porte à battants         |
| soubassement         | socle                 | structure de porte               | à double paroi           |
| verrouillable        | oui                   | angle d'ouverture de porte       | 170 °                    |
| système de fermeture | serrure à cylindre    | aération                         | paroi arrière            |
| matériau             | acier                 | Poids                            | 62,17 kg                 |
| couleur du corps     | gris clair // RAL7035 |                                  |                          |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225185 |   | appareil d'inscription, pour largeur de feuillard 6 - 12 mm, hauteur x largeur x profondeur 203 x 118 x 49 mm                                                                                                                                |
| 501178 |  | tapis bouclé lavable, convient pour intérieur et extérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris                                                                                                  |
| 504273 |  | quartzhorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en noir, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie                                                                          |
| 523742 |  | poubelles en acier inoxydable, capacité 40 l, hauteur x diamètre 740 x 350 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable                                      |
| 527161 |  | portemanteau, hauteur x diamètre 1750 x 390 mm, 5 patères à chapeaux et 8 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, En acier, pied en plastique, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté |
| 991776 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 20 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc                                                                                                |