

Scangrip zaklamp FLASH 600 R

behuizing van aluminium
geëloxeerd, met aan-/uit-schakelaar
en clip, reikwijdte lamp 150 m,
straalhoek 10 / 70 °, met accu

Artikelnummer: 235418



zaklamp




- diameter x lengte 38 x 185 mm
- behuizing van aluminium geëloxeerd
- energie-efficiëntieklasse A
- met aan-/uit-schakelaar en clip
- brandduur 7 h
- reikwijdte lamp 150 m
- straalhoek 10 / 70 °
- oplaadtijd 4 h
- met accu
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen

Technische details

gereedschapstype	accessoire	materiaal behuizing	aluminium
type lamp	zaklamp	oppervlak behuizing	geëloxeerd
energie-efficiëntieklasse	A	lengte	185 mm
reikwijdte	150 m	diameter	38 mm
brandduur	7 h	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de

		binnenkant, spatwater alle richtingen
lichtstroom	600	WEEE-registratienummer DE24837723
afstralhoek	10-70 °	WEEE-apparaatsoort lampen cat. 3
spanningsverzorging	accu	merk volgens EAR-registers Scangrip
oplaadtijd	4 h	gewicht 0,47 kg
lamp uitrusting	aan-/uit-schakelaar en clip	

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht