

Cascoo roulette fixe



force 180 kg, diamètre 80 mm, longueur moyeu 47 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Double roulement à billes, jante en aluminium, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243638

roulette fixe

- force 180 kg
- diamètre 80 mm
- longueur moyeu 47 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 80/75x60/55/48 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| manutention dynamique | roulettes | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier |
| modèle | roulette fixe | frein | sans |
| charge | 180 kg | pare-fils | non |
| pneumatique | polyuréthane | longueur de moyeu | 47 mm |

| | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Ø de roue | 80 mm | distance trou de vis | 80/75x60/55/48 mm |
| matériau de jante | aluminium | surface de boîtier | galvanisé |
| roulement | Double roulement à billes | Poids | 0,87 kg |