

Scangrip lampe frontale HEAD LITE S

Ampoule : DEL COB, avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement avec batterie



Numéro d'article: 254562



lampe frontale

- Convient pour ateliers humides
- hauteur x largeur x profondeur 32,5 x 55 x 22 mm
- Ampoule : DEL COB
- avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact
- durée d'éclairage 1 - 10 h
- angle de rayonnement 110 °
- Basculant
- avec fonctionnement avec batterie
- Compatible avec 2 piles AAA alcalines 1,5 V
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- livré sans batterie
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	serre-tête réglable, capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact
type de lampe	lampe frontale	exécution tête de lampe	Basculant
convient pour (secteurs)	ateliers humides	hauteur	32,5 mm
type d'ampoule	DEL COB	largeur	55 mm
Durée d'éclairage	1-10 h	profondeur	22 mm
flux lumineux	14-140	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
angle de rayonnement	110 °	volume de livraison	sans batterie
alimentation	fonctionnement avec batterie	garantie	3 années
Type de pile	2 piles AAA alcalines 1,5 V	Poids	0,18 kg