

## Bauer ophangbak

opvangvolume 200 l, hoogte x  
breedte x diepte 110 x 3250 x  
1265/915 mm, met PE-element en  
rooster van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag, van  
plaatstaal gelakt



**Artikelnummer: 254747**



### ophangbak

- Ideaal voor het snel en volgens de wettelijke voorschriften ombouwen van stellingssystemen voor de opslag van gevaarlijke stoffen
- geschikt als een afzonderlijk niveau in de stelling, wordt direct op de draagprofielen gelegd
- Met overstekend deel aan de lange zijden als oplegvlak
- voor opslag onderdak
- Geschikt voor waterverontreinigende stoffen van GHS-categorie 1-4 en ontvlambare stoffen van GHS-categorie 1-3
- opvangvolume 200 l
- hoogte x breedte x diepte 110 x 3250 x 1265/915 mm
- met PE-element en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van plaatstaal gelakt
- Met Duitse overeenstemmingsverklaring (ÜHP) volgens StawaR

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	plaatstaal
type opvangbak	ophangbak	materiaaldikte	3 mm
geschikt voor (product/materiaal)	stellingsystemen	oppervlak	gelakt
geschikt voor (gebruik)	inhangen als opslagniveau	bouwwijze	met overstekend deel als oplegvlak
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	PE-element, rooster
opvangvolume	200 l	materiaal rooster	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	waterverontreinigende stoffen van GHS-categorie 1-4 en ontvlambare stoffen van GHS-categorie 1-3	oppervlak rooster	verzinkt
bouwwijze (toelating)	Duitse overeenstemmingsverklaring (ÜHP) volgens StawaR	stapelbaar	nee
hoogte	110 mm	verrijdbaar	nee
breedte	3250 mm	richtlijn	StawaR
diepte	1265 mm	gewicht	241 kg
voor afstand lengteliggers	915 mm		