


## Rocholz paktafel System Flex

hoogte x breedte x diepte 690 - 1090 x 1200 x 800 mm, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



Artikelnummer: 272922

### paktafel

- grondelement
- hoogte x breedte x diepte 690 - 1090 x 1200 x 800 mm
- hefsnelheid 12 mm/s
- draagvermogen 300 kg
- T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- vierkante buis 40 x 40 mm
- hoogteverstelling via elektrische motor
- uitgerust met bedieningspaneel met 4-voudig geheugen

### Technische details

meubeltype	tafel	hefsnelheid	12 mm/s
type tafel	paktafel	paktafel uitrusting	bedieningspaneel met 4-voudig geheugen
tafelelement	grondelement	vorm onderstel	T-voetonderstel
hoogte	690-1090 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1200 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	800 mm	kleur onderstel	blank aluminiumkleurig // RAL9006
draagvermogen	300 kg	buisvorm	vierkante buis
in hoogte verstelbaar	ja	buismaten	40 x 40 mm

hoogteverstelling door elektrische motor

gewicht 47,6 kg

## Gerelateerde Producten

272926		werkblad, breedte x diepte 1200 x 800 mm, voor paktafel, blad van hout met krasbestendige melamineharscoating in decor lichtgrijs
272930		werkblad, breedte x diepte 1200 x 800 mm, voor paktafel, blad van hout met krasbestendige melamineharscoating in decor lichtgrijs, Uitgerust met uitsparing voor weegschaal links of rechts, maat 516 x 416 mm
272933		werkblad, breedte x diepte 1200 x 800 mm, voor paktafel, blad van hout met krasbestendige melamineharscoating in decor lichtgrijs, Uitgerust met uitsparing voor weegschaal in het midden, maat 516 x 416 mm
272936		werkblad, breedte x diepte 1200 x 800 mm, voor paktafel, blad van hout met RVS kap in decor grijs
272956		Plank aan de zijkant voor in hoogte verstelbaar paktafel, hoogte x breedte x diepte 60 x 440 x 600 mm, draagvermogen 50 kg, van spaanplaat in lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

215931		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 300 x 200 x 200 mm
216359		stretchfolie, levering als rol, folie lengte x breedte 300 m x 500 mm, Van polyethyleen, dikte 23 µm, in transparant
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp