

Rollcart kopwandwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 700 x 1000 mm,
platform van stalen schoren,
opbouw 1 kopwand (stalen buizen),
constructie van staal (gelast) met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, met TPE-banden



Artikelnummer: 503199

Rollcart Kopwandwagen van buismateriaal

Draagvermogen 400 kg

kopwandwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 700 x 1000 mm
- laadhoogte 270 mm
- platform van stalen schoren
- opbouw 1 kopwand (stalen buizen)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	kopwandwagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	400 kg	in-/uitklapbaar	nee

laadhoogte	270 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	700 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	1000 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	stalen schoren	wiellager	precisiegroefkogellager
constructies	1 kopwand (stalen buizen)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nestbaar	nee	wielstand	rechthoekig
materiaal onderstel	staal	garantie	5 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	25 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm