



hofs magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1000 x 500 mm, veldlast 1400 kg / vaklast 200 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 628164



hofs
REGALSYSTEME



hofs Systemenschroefstelling

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1000 x 500 mm
- veldlast 1400 kg / vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken



- zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften
verstelbaar in stappen van 25 mm
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- eenzijdig met de hand te bevoorraden stellingen met een hoogte vanaf 2.500 mm moeten altijd worden geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details










| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingtype | magazijnstelling | legborden / niveaus stabiliteit | 3-voudige veiligheidsrand, gesloten hoeken |
| stellingsysteem | schroefstelsysteem | gebruik | eenzijdig |
| stellingveld | aanbouwveld | stelling uitrusting | legborden |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes en magazijnen | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| materiaal | staal | oppervlak legbord | verzinkt |
| hoogte | 3000 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| breedte | 1000 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| diepte | 500 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| vaklast | 200 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| veldlast | 1400 kg | levering | gedemonteerd |
| legborden / schappen aantal | 7 stuks | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakbreedte | 1000 mm | garantie | 5 jaar |
| vakdiepte | 500 mm | gewicht | 40,61 kg |

Gerelateerde Producten




597741



vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 500 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

| | | |
|--------|---|---|
| 629167 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1300 x 500 mm, veldlast 1400 kg / vaklast 200 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 644772 |  | legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 200 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 734387 |  | achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand |
| 734412 |  | achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand |
| 734489 |  | achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand |
| 734503 |  | achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand |
| 735073 |  | Verdeelschotten, hoogte x breedte x diepte 110 - 200 x 1000 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 735109 |  | verdeelschot, voor schroefstelling, diepte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 735142 |  | bureaupaneel, voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |