

HSM SECURIO P36i - 5,8 mm



Artikelnummer	00000000001851121
EAN	4026631057660
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	gering
Schnittbreite	5.8 mm
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	43-45
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	52-54
Schnittgut	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	330 mm

Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	954
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1000 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1020 x 550 mm
Gewicht	64 kg
Farbe	weiß