



Hymer Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 5 Sprossen,
Standhöhe 0,85 m, Holmlänge 1,52
m, zweiteilig, Aus Buchenholz

Artikelnummer: 147692



HYMER



Hymer Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig

Sprossenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 Sprossen
- Standhöhe 0,85 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,35 m
- Holmlänge 1,52 m
- Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung verleimt/verzapft
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Eimerhaken
- zweiteilig
- Aus Buchenholz
- aufgestellt Höhe x Breite 1,45 m x 345 - 503 mm



- Gewicht 8 kg

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Breite	345-503 mm
Leitertyp	Sprossenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	verleimt/verzapft
Material	Buchenholz	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweitellig
Holmlänge	1,52 m	Leiter Ausstattung	Eimerhaken
Arbeitshöhe	2,35 m	Treppengängig	nein
Standhöhe	0,85 m	klappbar	ja
Sprossen Anzahl	2 x 5	fahrbar	nein
Höhe	1,45 m	Gewicht	8 kg

Zubehör

224583



Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot