

Rocholz Abrollbock 2000

für Rollenbreite 1250 mm, Für einen Rollendurchmesser von 750 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1500 x 840 mm, Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



Artikelnummer: 208352

Rocholz Schneidsystem 2000

Abrollbock

Rocholz Abrollbock 2000



- für Rollenbreite 1250 mm
- Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
- Schneidvorrichtung: ohne Schneidvorrichtung
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1500 x 840 mm
- Traglast 200 kg
- Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Tisch
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002
- mit GS-Zeichen

Technische Details








Verpackungstyp	Schneidständer	Tiefe	840 mm
Verpackungsart	manuell	Aufstellung/Montage	Tisch
geeignet für (Produkt/Material)	Papier, Pappe, Weichfolie	fahrbar	ja
Rollendurchmesser	750 mm	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
für Rollenbreite	1250 mm	Material	Stahl
Traglast	200 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schneidvorrichtung	nein	Farbe	RAL7011/RAL9005/RAL2002

Höhe	500 mm	Zertifizierung	GS
Breite	1500 mm	Gewicht	19 kg

Zubehör

208369		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Papier und Pappe
208370		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Folien

Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klängenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
552562		Wellpappe, Lieferung als Rolle, Qualität 2-lagig, Rollen Länge x Breite 70 m x 1200 mm, Wellpappe, Grammatur ca 80 g/m ²