

Kastenroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 607 x 407 mm, Ladehöhe 146 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung

Set(s) 2 Stück

Artikelnummer: 224807



Kastenroller

für Euronorm-Behälter

Kastenroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 607 x 407 mm
- Ladehöhe 146 mm
- Höhe x Länge x Breite 147 x 615 x 415 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform durchbrochen mit Gitterboden
- Mit Rand
- Gestell in rot
- ABSkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Gummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Kastenroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	250 kg	Bereifung	Gummi
Euronorm	ja	Material Gehäuse	Stahl
Ladehöhe	146 mm	Durchmesser Rad	100 mm

Ladeflächenlänge	607 mm	Höhe	147 mm
Ladeflächenbreite	407 mm	Länge	615 mm
Plattform	Gitterboden	Breite	415 mm
Rahmen	Mit Rand	Farbe	rot
Material	ABS	Gewicht	7,8 kg