

Miltex Holz-Laufrost



Meterware, Höhe x Breite 35 x 1000 mm, Aus Holz mit geriefter Oberfläche in Buche, Beständig gegen Öle und Chemikalien



Artikelnummer: 528976



Miltex Holzlaufrost

Holz-Laufrost




- geeignet für trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, CNC-Zentren und Bereiche mit Zerspanungsabfällen
- Meterware
- Höhe x Breite 35 x 1000 mm
- ohne Anfahrkeil
- Aus Holz mit geriefter Oberfläche in Buche
- einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
- einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Höhe	35 mm
Bodenbelag	Bodenrost	Breite	1000 mm
Konfektionierung	Meterware	Bodenbelag Ausstattung	einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil

geeignet für (Branche/Bereich)	trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, CNC-Zentren und Bereiche mit Zerspanungsabfällen	elektrisch leitend	nein
Bodenbelag Ausführung	ohne Anfahrkeil	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	Holz	Beständigkeit	Öle, Chemikalien
Oberfläche Bodenbelag	gerieft	Norm	Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft
Farbe	Buche	Gewicht	13 kg

Dazu passt auch ...

504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau