

# Tweevoudige toets voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, white coated

154-00007

4 jaar  
garantie

Een tweevoudige toets voor een busdrukknop met 4 bedieningsknoppen. Afwerkingskleur: white coated.

## Technische gegevens

Tweevoudige toets voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, white coated.

- Functie: Afwerkingsset voor een Nikobus busdrukknop of een RF-wandzender.
- Aantal bedieningsknoppen: 4 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt (bij benadering NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE



CE