

Technisch specificatieblad

Deksel voor verticale bocht 90° 60, dalend

Art.-Nr. 7130954



Deksel voor vallende verticale bochten met zijhoogte 60.

CE

A2	Roestvast staal 1.4301
2B	Blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	De bevestiging wordt door de overlapping van het kabelgootdeksel gegarandeerd. Bovendien kan het deksel met dekselklemmen worden bevestigd.
------------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	7130954
Type	DBV 60 200 F A2
Omschrijving 1	Deksel verticale bocht 90°
Omschrijving 2	dalend
Fabrikant	OBO
Dimensie	B200mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	Blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	81,30 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Deksel voor verticale bocht 90° 60, dalend

Art.-Nr. 7130954



Technische gegevens



Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Type bevestiging	Draaigrendel
Plaatdikte	0,75 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	verticaal dalend
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>