

# Productdatablad

Voedingseenheid AC 24 V ~



Artikelnr.

WSSV 10

## Voedingseenheid AC 24 V ~

voor weerstation Universeel art.nr. 2225 WS U  
 voor weerstation home art.nr. 2224 WH  
 voor analoge ingang art.nr. 2214 REG A  
 voor analoge uitgang art.nr. 2204.01 REGA

## Bedoeld gebruik

- Voeding van apparaten met AC 24 V
- Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdeler

## Producteigenschappen

- Twee intern verbonden 24 V uitgangen
- Overbelastings- en kortsluitbeveiliging via thermoschakelaar

## Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Uitgangsstroom:	max. 1 A
Uitgangsspanning:	AC 24 V ~
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +40 °C
Relatieve vochtigheid:	max. 93 % rel. vo., geen condensatie
Inbouwbreedte:	72 mm (4 TE)
Aansluiting	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,34 ... 4 mm <sup>2</sup>