

Produktbezeichnung	BHK-63/168
Artikelnummer	40544
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Elektrischer Badheizkörper, weiß, 1000W, 230V

Der Badheizkörper BHK dient zur Erwärmung von Bädern und Handtüchern. Der Heizkörper in formschöner Ausführung, ohne sichtbare Schweißnähte, ist frostsicher bis -20 °C und mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Der Thermostat regelt die Oberfläche des Heizkörpers in 2 Stufen (45 °C und 60 °C). Das Gerät besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige sowie eine 2 Stunden-Timerfunktion. Optional ist die Funksteuerung BHK-TH erhältlich für Wochen- und Tagesprogramm sowie Temperatursturzerkennung - wodurch er Ökodesign-Richtlinien konform wird. Gerätetiefe: 85 mm, Schutzart: IP X5 Schutzklasse I, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016, Steckeranschlussleitung: 1.5 m rechts, CE konform.

Technische Details

Ausführung Heizkörper	gerade	Anzahl der Rohre	32
Kollektorart	sonstige	Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	1000 Watt
Mit Konsole	✘	Max. Leistungsaufnahme der Lüfter	0 Watt
Schwenkbar	✘	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Form des Stahlungsrohres	rechteckig	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Werkstoff	Stahl	Breite	630 Millimeter
Mit Lüfter	✘	Höhe	1680 Millimeter
Position Bedienpanel	sonstige	Tiefe	85 Millimeter
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	✓	Gewicht	20 Kilogramm
Mit Fernbedienung	✘		
Leistungsregelung	elektronisch		
Mit Zeitschaltuhr	✘		
Farbe	weiß		
Glanzgrad	glänzend		
Schutzart (IP)	IPX4		
Schutzklasse	I		
Digitalanzeige	✘		
Busfähig	✘		
Programmierbar	✘		
Lernfähig	✘		
Verbrauchsanzeige	✘		
Bedienung über App	✘		
Mit Befestigungsmaterial	✓		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘		

