

## Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210584
EAN	4024941109840
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,152 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941109840
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,152 kg

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941841658
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,653 kg
Volumen	7.140 ccm



2 MB 130

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6