

Artikelnummer: 129434

Kurzbeschreibung: Duwbeugelwagen, 1200 x 800 mm

Langbeschreibung: Duwbeugelwagen: MultiVario-Transporter - op vele manieren aan te passen, uit te wisselen en aan te vullen. De systeemonderdelen worden eenvoudig in het basiselement gezet en vastgeschroefd. Gelaste staalbuizen en profielstaal, gepoedercoat, oppervlakte duurzaam beschermd, stoot- en krasbestendig. Platform van houtplaten, oppervlakte beukendecor. 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE-bandjes, naven met rollager. Met centraalremsysteem TOTALSTOP* van Fetra volgens de Europese richtlijn EN 1757-3 (veiligheid van platformwagens). Laadoppervlak: 1000 x 600 mm

- Buitenmaten (lxbxh): 1120 x 609 x 990 mm
- Laadoppervlakhoogte: 270 mm
- ø wiel 200 mm x 50 mm breed

- Laadoppervlak: 1000 x 700 mm
 - Buitenmaten (lxbxh): 1120 x 709 x 990 mm
 - Laadoppervlakhoogte: 270 mm
 - ø wiel 200 mm x 50 mm breed
- Laadoppervlak 1200 x 800 mm
 - Buitenmaten (lxbxh): 1320 x 809 x 990 mm
 - Laadoppervlakhoogte: 270 mm
 - ø wiel 200 mm x 50 mm breed

* **TOTALSTOP** - het centraalremsysteem van Fetra
Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: het door Fetra ontwikkelde remsysteem kan met een enkele voetbeweging gemakkelijk vastgezet en weer los gehaald worden. Niet alleen het draaien van de wieltjes, maar ook de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen wordt veilig vastgezet. Zo worden gevaarlijke situaties door het uitzwenken van de geredme wagen vermeden. Door de centrale plaatsing is het rempedaal te allen tijde goed te zien en kan in iedere wielpositie gebruikt worden. De wielrem van gom functioneert op alle bandmaterialen en is eenvoudig af te stellen.
Innovatief: met slechts a'©a'©n voetbeweging worden de draaibeweging van het wiel en van beide zwenkwielen geblokkeerd
Comfortabel: het rempedaal is altijd zichtbaar voor de gebruiker. Remmen is in iedere rolpositie mogelijk
Ergonomisch: gemakkelijk loshalen van de rem, doordat het pedaal ver van de grond zit
Veilig: wielrem van gom: optimale remprestatie op alle bandmaterialen, eenvoudig af te stellen

