

**Artikelnummer:** 132789

**Kurzbeschreibung:** Lekbak AW 60-2/M rood RAL3000

**Langbeschreibung:** Lekbak AW-60, Volume opvangbak 65 l, met rooster: [ul]<li> opslag en afvullen van max. 4 vaten a' 60 liter, ook met kleine containers te combineren</li><li> geschikt voor: ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorie 1-3 en oppervlaktewater-verontreinigende vloeistoffen van de GHS-categorie 1-4</li><li> gelakt of verzinkt vlg. EN ISO 1461</li><li> opvangvolume: 65 l</li><li> constructie van 3 mm

plaatstaal</li><li> onderrijhoogte 100 mm</li><li> met verzinkt rooster</li><li> bouwhoogte 125 mm</li><li> afm.: b 900 x l 800 x h 220 mm</li><li> gewicht: gelakt 46 kg / verzinkt: 49 kg</li>[ul]

