




ESD-Arbeitsplatzmatte Nitril Smooth, Flachnoppe

Zuschnitt möglich




- Maße 50 x 80 cm + 5 cm rundum abgeschrägte Kanten
- für trocken, feuchte, ölige und zerspanende Bereiche
- Material: Nitril-Kautschuk
- Oberfläche: Flachnuppen, matte Optik
- Stärke: 11,5 mm, Gewicht: 2.900 g
- Widerstandsfähig gegen viele chemikalische Lösungen
- Trockene und feuchte Reinigung, Hochdruckreinigung
- Flammpunkt 400°C
- Farbe: Schwarz
- Ableitwiderstand: 5×10^4 - $1,5 \times 10^5 \Omega$
- Temperaturbereich: min. -40°C, max. 90°C, max. 150°C kurzfristig
- ISO Reinraum Klasse 5 (Klasse 100) geeignet
- Gelbe Trittkante (nicht ESD) optional erhältlich
- Silikon- und latexfrei
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße cm
EP0503017	ESD-Arbeitsplatzmatte Nitril Smooth	60 x 80

ESD-Arbeitsplatzmatte Nitril, Kegelnoppe

Zuschnitt möglich



- Maße 60 x 90 cm + 1,2 cm rundum abgeschrägte Kanten
- für trocken, feuchte, ölige und zerspanende Bereiche
- Material: Nitril-Kautschuk
- Oberfläche: abgeflachte Kegelnuppen, matte Optik
- Stärke: 11 mm, Gewicht: 3.300 g
- Widerstandsfähig gegen viele chemikalische Lösungen
- Trockene und feuchte Reinigung, Hochdruckreinigung
- Flammpunkt 400°C
- Farbe: Schwarz
- Ableitwiderstand: 5×10^4 - $1,5 \times 10^5 \Omega$
- Temperaturbereich: min. -40°C, max. 90°C, max. 150°C kurzfristig
- ISO Reinraum Klasse 5 (Klasse 100) geeignet
- Gelbe Trittkante (nicht ESD) optional erhältlich
- Silikon- und latexfrei
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße cm
EP0503015	ESD-Arbeitsplatzmatte Nitril Cond.	50 x 90

Einweg-Staubbindematten



30-lagige Einweg-Staubbindematte (optional mit ESD-Schutz) mit hoher Klebekraft. Einfaches Abziehen der verschmutzten Folie, die neue Folie steht direkt zur Verfügung. Mit Indikator für verbleibende Folien auf der Matte. Rutschfest durch selbstklebende Grundmatte.
VPE: 4 Matten á 30 Lagen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe mm	VPE
EP0501016	ESD-Staubbindematte Blau	600 x 1200	4 x 30 Lagen
EP0501017	ESD-Staubbindematte Weiß	600 x 1200	4 x 30 Lagen
EP0501018	Staubbindematte Blau	660 x 1140	4 x 30 Lagen
EP0501019	Staubbindematte Weiß	660 x 1140	4 x 30 Lagen