



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium SD2
Produkt- oder Komponententyp	Motor, Motion Control
Kurzbezeichnung des Geräts	BRS2
Motorotyp	2-phasiger Schrittmotor

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	2700 U/min
Versorgungsspannungsgrenzen	12...48 V DC
Montagehalterung	Flansch
Motorflanschgröße	35,3 mm
Länge	26 mm
Anzahl der Motorstufen	1
Zentrieren des Bunddurchmessers	22 mm
Zentrierbundtiefe	2 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	3 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	36,77 mm
Elektrische Verbindung	Loser Leiter
Haltebremse	Ohne
Wellenende	Glatte Welle
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	5 mm
Wellenlänge	22 mm
Haltemoment	0,07 Nm
Rotorträgheit	0,012 kg.cm ²
Auflösung	200 Schritte Anzahl an vollen Schritten pro Umdrehung 1,8 ° Schrittwinkel
[In] Bemessungsstrom	0,75 A
Widerstand	4,3 Ohm (Wicklung)

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Betriebshöhe	<= 1.000 m ohne Deklassierung
Relative Feuchtigkeit	15...85 % ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC/EN 60034-1
Temperaturklasse	B Wicklung entspricht IEC/EN 60034-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20 cm
VPE 1 Breite	25,4 cm
VPE 1 Länge	32,5 cm
VPE 1 Gewicht	150 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	20 cm
VPE 2 Breite	25,4 cm
VPE 2 Länge	32,5 cm
VPE 2 Gewicht	3,619 kg
VPE 3 Art	S06
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	73,5 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	41,952 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------