

Für TORX®- und TORX® Tamper Resistant-Schrauben.

**362R** SoftFinish® TORX® MagicSpring® Schraubendreher.
Festhaltefeder hält TORX®-Schrauben fest.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

| Best.-Nr. | ⊕ | ↔ | ● | ↔ | ↔ | ↔ |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 27736 | T6 | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 27737 | T7 | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 27738 | T8 | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 27739 | T9 | 60 | 4,0 | 171 | 30 | 10 |
| 27740 | T10 | 80 | 4,0 | 191 | 30 | 10 |
| 27741 | T15 | 80 | 4,0 | 191 | 30 | 10 |
| 27742 | T20 | 100 | 4,0 | 218 | 36 | 10 |
| 27743 | T25 | 100 | 4,5 | 218 | 36 | 10 |
| 27811 | T27 | 115 | 5,5 | 233 | 36 | 10 |
| 27744 | T30 | 115 | 6,0 | 233 | 36 | 10 |
| 27745 | T40 | 130 | 7,0 | 254 | 41 | 10 |

Für TORX PLUS®-Schrauben.

**362IP** SoftFinish® TORX PLUS®-Schraubendreher.
Rundklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.

| Best.-Nr. | ⊕ | ↔ | ● | ↔ | ↔ | ↔ |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 26091 | 6IP | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 26093 | 7IP | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 26095 | 8IP | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 26097 | 9IP | 60 | 4,0 | 171 | 30 | 10 |
| 26099 | 10IP | 80 | 4,0 | 191 | 30 | 10 |
| 26101 | 15IP | 80 | 4,0 | 191 | 30 | 10 |
| 26103 | 20IP | 100 | 4,0 | 218 | 36 | 10 |
| 26105 | 25IP | 100 | 4,5 | 218 | 36 | 10 |
| 26107 | 27IP | 115 | 5,5 | 233 | 36 | 10 |
| 26109 | 30IP | 115 | 6,0 | 233 | 36 | 10 |
| 26111 | 40IP | 130 | 7,0 | 254 | 41 | 10 |

**362TR** SoftFinish® TORX® Tamper Resistant-Schraubendreher.
Mit Bohrung in der Klingenspitze.
Für TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Mit Bohrung in der Klingenspitze.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

| Best.-Nr. | ⊕ | ↔ | ● | ↔ | ↔ | ↔ |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 03106 | T7H | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 03107 | T8H | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 03108 | T9H | 60 | 4,0 | 171 | 30 | 10 |
| 26456 | T9H | 300 | 4,0 | 411 | 30 | 5 |
| 01300 | T10H | 80 | 4,0 | 191 | 30 | 10 |
| 26457 | T10H | 300 | 4,0 | 411 | 30 | 5 |
| 01301 | T15H | 80 | 4,0 | 191 | 30 | 10 |
| 26458 | T15H | 300 | 5,0 | 411 | 30 | 5 |
| 01302 | T20H | 100 | 4,0 | 211 | 30 | 10 |
| 28005 | T20H | 300 | 5,0 | 411 | 30 | 5 |
| 01303 | T25H | 100 | 4,5 | 211 | 30 | 10 |
| 01304 | T27H | 115 | 5,5 | 233 | 36 | 10 |
| 01305 | T30H | 115 | 6,0 | 233 | 36 | 10 |
| 01306 | T40H | 130 | 7,0 | 254 | 41 | 10 |

**362RIP** SoftFinish® TORX PLUS® MagicSpring® Schraubendreher.
Festhaltefeder hält TORX PLUS®-Schrauben fest.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX PLUS®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.

| Best.-Nr. | ⊕ | ↔ | ● | ↔ | ↔ | ↔ |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 28760 | 6IP | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 28761 | 7IP | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 28762 | 8IP | 60 | 3,5 | 164 | 23 | 10 |
| 28763 | 9IP | 60 | 4,0 | 171 | 30 | 10 |
| 28764 | 10IP | 80 | 4,0 | 191 | 30 | 10 |
| 28765 | 15IP | 80 | 4,0 | 191 | 30 | 10 |
| 28766 | 20IP | 100 | 4,0 | 218 | 36 | 10 |
| 28767 | 25IP | 100 | 4,5 | 218 | 36 | 10 |
| 28768 | 27IP | 115 | 5,5 | 233 | 36 | 10 |
| 28769 | 30IP | 115 | 6,0 | 233 | 36 | 10 |
| 28770 | 40IP | 130 | 7,0 | 254 | 41 | 10 |