




CM 02 E 14S-2 P

Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder CM-Serie:Gerätestecker

Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkelch
Typ	CM 02 E 14S-2 P
Bestell-Nr.	932 449-100
Polzahl	4
Leitungsquerschnitt	max. 1 mm ²
Norm	MIL-C 5015 bzw. VG 95 342
Gehäusefarbe	schwarz

Zeichnung



Technische Daten

Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mOhm
Anschlußart	löten
Gehäusegröße	14S
Gehäusebefestigung	Schrauben

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial	Ag
------------------------	----

Kontaktträgermaterial	PA 66-GF 25
Gehäusematerial	PA 66-GF 25
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Anbauflächentemperatur	bis 100 °C
Brennbarkeitsklassen	
Brennbarkeit, UL Standard	94 V-1
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Gerätestecker
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu CM 06 EA 14S-2 S; Flachdichtung CM 02 D 14S, Bestell-Nr. 733 321-002; Schutzkappe CM 02 SD 14S, Bestell-Nr. 831 620-100; Schutzhaube SHK 1, Bestell-Nr. 733 849-001