

## FPMA-D860DBLACK

## SUPPORTO DA SCRIVANIA NEOMOUNTS PER

### SPECIFICAZIONI

#### GENERALE

Dim. min. schermo*	10 inch
Dim. max. schermo*	27 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	7 kg (per schermo)
Schermi	2
Minimo VESA	75x75 mm
Massimo VESA	100x100 mm
Banco di montaggio	Occhiello Fascetta

#### FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Ruotare Girare Mobilità completa
Regolazione altezza	24-47 cm
Regolazione della profondità	5 cm
Inclinazione (gradi)	+10°, -10°
Perno (gradi)	+10°, -10°
Punti di rotazione	1
Rotazione (gradi)	+180°, -180°
Tipo di regolazione	Manuale

#### INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Alluminio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371446727

\*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

**FPMA-D860DBLACK è un supporto da scrivania per due schermi LCD/LED/TFT fino a 27" (69 cm).**

Lo stand da scrivania Neomounts, modello FPMA-D860DBLACK consente di allocare due schermi LCD/LED/TFT su di una scrivania.

Utilizzate uno stand porta monitor per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Lo stand è facile da regolare in altezza. È inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale e farlo ruotare; questo crea la posizione ergonomica di lavoro ideale riducendo il rischio di mal di schiena e al collo.

Il supporto FPMA-D860DBLACK ha un punto di articolazione ed è adatto a schermi fino a 27" (69 cm) con una capacità massima di trasporto di 7 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello 75x75 o 100x100 mm. Per una diversa (più grande) foratura, si può combinare con una delle nostre piastre di adattamento VESA.

## FPMA-D860DBLACK SUPPORTO DA SCRIVANIA NEOMOUNTS PER

