

4023 Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.



Sprossen aus Walzprofil.

Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.

Mit Holm verpresste Leiterfüße.

Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.



4023 Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

SPROSSENANZAHL	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
HOLM (CA. MM)	60	60	60	60	60	60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280	280
LÄNGE (CA. M)	1.47	1.75	2.05	2.33	2.88	3.44
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.77	1	1.3	1.55	2.07	2.6
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.27	2.5	2.8	3.05	3.57	4.1
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.77	3	3.3	3.55	4.07	4.6
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.45	1.7	1.95	2.25	2.75	3.3
GESAMTBREITE (CA. MM)	505	535	565	595	655	715
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	340	340	340	340	340	340
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.95	1.15	1.25	1.45	1.85	2.05
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	5.1	6.1	7.3	8.4	10.9	13.6
GEWICHT (CA. KG)	5.1	6.1	7.3	8.4	10.9	13.6
BEST.-NR.	402310	402312	402314	402316	402320	402324