

4043 / 4143 Vielzweckleiter

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus Walzprofil.

Größe 4x3 inkl. Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne der Treppenarbeitsbühne.

Leicht bedienbare Stahl-Bügelgelenke, die in jeder Position automatisch einrasten.

Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.


Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

Highlights

Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.



4043 / 4143 Vielzweckleiter

SPROSSENANZAHL	4x4	4x3
HOLM (CA. MM)	60	60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280
LÄNGE (CA. M)	4.59	3.47
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.6	2.5
STANDHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	1.55	1.01
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	5.1	4
ARBEITSHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.05	2.51
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.6	4.5
REICHHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.55	3.01
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	2.25	1.7
GESAMTBREITE (CA. MM)	810	697
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.48	1.15
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	-	1.4
PLATTFORMBREITE (CA. M)	-	0.29
ZUSAMMENGEKLAPPT LxBxH (CA. M)	1.20x0.80x0.30	0.90x0.70x0.30
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	14.6	15.5
GEWICHT (CA. KG)	14.6	15.5
BEST.-NR.	404316	414312