

4095/4096/4093/4092

Dachleitern nach DIN 18160-5


S

**Qualitätsmerkmale Hymer-Dachleitern:**

- » In den Farben Alu-natur, ziegelrot, sepiabraun und anthrazit erhältlich.
- » In 3 unterschiedlichen Längen lieferbar.
- » Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachaflage.
- » Sprosse am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm.
- » Einsetzbar für 35 bis 60 Grad Dachneigung.
- » Schönes Design durch seitlich geschlossene Holme.
- » Erfüllt die DIN 18160-5.
- » Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung.

Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprosse als Trittfäche verwendet werden. Dachleitern müssen rechtwinklig zum First eingebaut werden.

Dachleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitlichen Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517.



Sprossenflachseite


Sprossensteilseite

Sprossenzahl	4095 natur			4096 RAL 8004 ziegelrot beschichtet		
	7	10	14	7	10	14
Länge ca. m	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90
Breite ca. mm	350	350	350	350	350	350
Gewicht ca. kg	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
EAN-Code	4019502307537	4019502307544	4019502307551	4019502307568	4019502307575	4019502307582
Best.-Nr.	409507	409510	409514	409607	409610	409614

Sprossenzahl	4093 RAL 8014 sepiabraun beschichtet			4092 RAL 7016 anthrazit beschichtet		
	7	10	14	7	10	14
Länge ca. m	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90
Breite ca. mm	350	350	350	350	350	350
Gewicht ca. kg	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
EAN-Code	4019502307476	4019502307483	4019502307490	4019502313545	4019502313552	4019502313569
Best.-Nr.	409307	409310	409314	409207	409210	409214

Zubehör:

- » **1.** Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterenteile Best.-Nr. 005907 (1 Satz = 2 Stück mit Schrauben)
- » **2.** Dachhaken für Schiefer, Best.-Nr. 008923
- » **3.** Dachhaken für Ziegel und Pfannen, verzinkt, Best.-Nr. 008924
Dachhaken für Ziegel und Pfannen, ziegelrot, Best.-Nr. 008925
Dachhaken für Ziegel und Pfannen, sepiabraun, Best.-Nr. 008926
Dachhaken für Ziegel und Pfannen, anthrazit, Best.-Nr. 008919
- » **4.** Dachhaken für Biberschwanzziegel, verzinkt, Best.-Nr. 008949
Dachhaken für Biberschwanzziegel, ziegelrot, Best.-Nr. 008950
- » **5.** Aushebesicherung, Best.-Nr. 008940



Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren oder gleichwertig tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!