



## Schlagbohrmaschine PD2E 22 R

### Leistungsstarke 850 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Links-Lauf zum Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Leichte und kompakte Bauweise
- Sicherheitskupplung

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 Watt
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/22 mm
in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	56/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1.000/0-3.200 1/min
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0-680/0-2.100 1/min
Max. Lastschlagzahl	40.000 1/min
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht	2,8 kg

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Artikelnummer: 4933 419570  
EAN Code: 4002395 23861 3

**3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter [www.milwaukeetool.de](http://www.milwaukeetool.de)!**