

## M18 FH-0X | M18 FUEL™ Akku-Kombihammer



- Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung
- Leistungsstarker Hammermechanismus liefert 2,5 Joule bei einer niedrigen Vibration von 12,9 m/s<sup>2</sup>
- Robustes Metallgetriebegehäuse - für eine lange Lebensdauer
- 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- Patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
- Bohrt bis zu 125 10x50 mm Löcher mit einem M18™-HIGH OUTPUT™ Akku 5.5 Ah

Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5
Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 4800
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton (mm)	28/ 13/ 26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s <sup>2</sup> )	12.9
Vibration Meißeln (m/s <sup>2</sup> )	14.2
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
GTIN	4058546346935