

KOHLER®

SDMO®



CLEAR 1.7 C5

PORTABLE POWER

Baureihe AQUALINE INTENS

PRODUKTVORZÜGE

- Ergonomisches Material leicht und kompakt
- Selbstansaugung
- Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE INTENS

Ein Konzept für wenig belastetes Wasser



CLEAR 1.7 C5

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE INTENS
Flüssigkeitstyp	Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	25
Druckstutzendurchmesser (mm)	25
Max. Durchsatz (l/min)	110
Max. Durchsatz (m3/h)	6.60
Förderhöhe (m)	32
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	
Tank (L)	0.60
Verbr. 75% (L/h) *	0.80
Autonomie 75% (h) *	0.80
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	97
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	82

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	
Motor Typ	KC26_C5
Verteilung	2-Takt
Start	Reversierstart
Ölschutz	Non
Hubraum (cm3)	26
Kapazität Öl (l)	

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	33.60
Breite (cm)	23.70
Höhe (cm)	31.30
Nettogewicht (kg)	5.50

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	35.80
Breite (cm)	26.30
Höhe (cm)	32.30
Gewicht (lbs)	6.80
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	36
Palettenhöhe (cm)	142
Palettengewicht verpackt (kg)	254.80

KOHLER®
SDMO®

10/13/2020

CLEAR 1.7 C5 - PORTABLE POWER - AQUALINE INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

KOHLER®

SDMO®

CLEAR 1.7 C5

LIEFERUMFANG



Sieb



Schraubverbindungen



Schellen



Betriebs- und
Wartungsanleitung

OPTIONEN

KOHLER® SDMO®

10/13/2020

CLEAR 1.7 C5 - PORTABLE POWER - AQUALINE INTENS

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kererven - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com