

Artikelnummer: 156805

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8162, verrijdbaar, 4 schuifladen, B 1500 x D 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8162, verrijdbaar, 4 schuifladen, B 750 tot 2000 mm: Dit model van de werkbank uit de serie 8162 is verrijdbaar en biedt vier laden van verschillende hoogtes. Als optie kan de werkbank van de serie 8162 in verschillende breedtes tussen 750 en 2000 mm besteld worden.

De Serie 8162 werkbank is in deze uitvoering een mobiele werkbank. Gemonteerd op twee vaste en twee stuurwielen, hebben deze ook remmen die voorkomen dat ze onbedoeld weggrollen. De framevoeten zijn gemaakt van Profi I stalen buis, terwijl de werkbank bijzonder stabiel is door de 650 mm diepe gelaste constructie. Met een massief beuken werkblad en een oppervlaktebelasting van max. 450 kg is de werkbank robuust en resistent. Uitgerust met twee 120 mm hoge laden en twee 150 mm hoge laden, biedt de werkbank van de serie 8162 veel opbergruimte. De levering van de werkbank is volledig gemonteerd. De werkbank van de serie 8162 kan besteld worden in breedtes van 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm. Meer details:

- Mobiel
- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Plaatstalen legbord, diepte 650 mm, hoogte 620 mm (behalve breedte 750 mm)
- 2 vaste en 2 stuurwielen met rem en 2 vaste en 2 stuurwielen met rem
- Rol ø: 125 mm, totale hoogte 150 mm.
- Met handgreep/pushbalk (los meegeleverd)
- 4 laden: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm, 2 x 150 mm
- Oppervlaktebelasting: max. 450 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- breedte: naar keuze 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm breed
- hoogte: 880 mm

