

Datenblatt Artikel 520300

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2"

mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ermöglichen besonders feine Dosierung
- mit Rohrgewinde \varnothing d2= R 1/2"
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,0 L/min
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen- \varnothing d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- l = 118 mm



Best.einheit	Stück
EAN	4007228701913
Mindest.Best.	5
Breite	0
Breite Karton	297
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	290
brutto Kg	0,05
Bruttogewicht VE Kg	0,25
Btl in Karton	30
Farbe	natur
Gewicht VE	0,335
Höhe	0
Höhe Karton	314
Höhe Pal	2,034
Kartons pro Lage	6
Lagen	6
Länge Karton	515
Länge Pal	1,2
netto Kg	0,05
Stück / Lage	900
Stück / Palette bzw Kiste	5400
Summe Kartons	36
Tiefe	118
VE	5
Volumen m3	0,048028
Zolltarif	39174000